




アプリケーション		
特長	ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性	
アプリケーション	CANバス	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 32, (ピン 4+5: 5 V)
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (ピン 4+5: 0.05 A)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25〜80
保護構造	IP 67, IP 68, IP 69K	
機械的仕様		
重量	[g]	215.45
外形寸法	[mm]	38 x 15.5 x 31.5
外装材質	TPU	
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ	
シーリング材	FKM	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
備考		
備考	M12コネクタにCANバス終端抵抗(120 Ω)を内蔵	
梱包数	1 個	

コネクタ(ソケット)


ADOAH050MSE0002C05

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, Ø 8.4 mm, シールド, 赤 / 黒: $2 \times 0.75 \text{ mm}^2$ ($42 \times \text{Ø } 0.15 \text{ mm}$) + 白 / 青: $2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ ($19 \times \text{Ø } 0.19 \text{ mm}$) + シールド: $1 \times 0.75 \text{ mm}^2$ ($42 \times \text{Ø } 0.15 \text{ mm}$)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \text{M12}$, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



接続



	芯線色:
BK =	黒
BU =	青
RD =	赤
WH =	白
screen =	シールド