


E18183



中間ケーブル

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

廃止品 - 参考資料



| アプリケーション |                         |
|----------|-------------------------|
| 特長       | 金メッキ接点                  |
| 電氣的仕様    |                         |
| 使用電源電圧範囲 | [V] AC/DC < 300         |
| 使用環境条件   |                         |
| 使用周囲温度   | [°C] -20～105            |
| 保護構造     | IP 68                   |
| 機械的仕様    |                         |
| 重量       | [g] 63.503              |
| 材質       | TPE                     |
| 外装材質     | TPE                     |
| ロックリング材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti) |
| 備考       |                         |
| 梱包数      | 1 個                     |

# E18183



## 中間ケーブル


VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

### 電気接続

ケーブル: 6 m, 塩化ビニール (PVC), 灰, 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> / AWG 22


### 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPE, 締結部: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), コンタクト: 金メッキ



### 電気接続

#### 接続



### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPE, 締結部: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), コンタクト: 金メッキ

