




アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	高温耐性, 厳しい産業環境で使える堅牢な設計, 耐薬品タイプ	
監視範囲		
増幅器検出距離	OKF, OUF, OOF	
OKF		
検出距離	[mm]	40
OOF		
検出距離	[mm]	200
OUF		
検出距離	[mm]	40
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～150
機械的仕様		
重量	[g]	62.1
センサヘッド形状	ストレート	
ヘッド接続	M6	
センサヘッド径	[mm]	7
検出ヘッド長さ	[mm]	45
全長	[mm]	600

E20489



拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-M-V-M6

最小曲げ半径	[mm]	20
ファイバーレイアウト		
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質		金属シリコン
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 2 x M6, ステンレス
		菊ワッシャー: 2
		ナールナット: 1 x M11
備考		
梱包数		1 個