




アプリケーション		
検出原理	透過型	
アプリケーション	高温耐性, 厳しい産業環境で使える堅牢な設計, 耐薬品タイプ	
監視範囲		
増幅器検出距離	OCF, OKF, OOF, OUF	
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	1200
OKF		
検出距離	[mm]	120
OOF		
検出距離	[mm]	400
OUF		
検出距離	[mm]	120
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～150
機械的仕様		
重量	[g]	95.5
センサヘッド形状	ストレート	
センサヘッド径	[mm]	3
検出ヘッド長さ	[mm]	10

E20492



透過型ファイバセンサ
FE-00-M-V-E3

全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	20
ファイバーレイアウト		●
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質		金属シリコン
アクセサリ		
付属品		E20103
備考		
梱包数		1 個