




拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-M-V-R4



アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	高温耐性, 厳しい産業環境で使える堅牢な設計, 耐薬品タイプ	
監視範囲		
増幅器検出距離	OKF, OUF, OOF	
OKF		
検出距離	[mm]	40
OOF		
検出距離	[mm]	200
OUF		
検出距離	[mm]	40
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～150
機械的仕様		
重量	[g]	62.5
センサヘッド形状		L型
センサヘッド径	[mm]	4
検出ヘッド長さ	[mm]	10
全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	20

E20495



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-M-V-R4

ファイバーレイアウト	①
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	金属シリコン
アクセサリ	
付属品	E20103
備考	
梱包数	1 個