


E20539



透過型ファイバセンサ  
FE-00-M-V-E1/1m

廃止品 - 参考資料



| アプリケーション  |                       |
|-----------|-----------------------|
| 検出原理      | 透過型                   |
| 監視範囲      |                       |
| 増幅器検出距離   | OKF, OUF              |
| OKF       |                       |
| 検出距離      | [mm] 50               |
| OUF       |                       |
| 検出距離      | [mm] 50               |
| 使用環境条件    |                       |
| 使用周囲温度    | [°C] -20～150          |
| 機械的仕様     |                       |
| センサヘッド形状  | ストレート                 |
| センサヘッド径   | [mm] 1                |
| 検出ヘッド長さ   | [mm] 5                |
| 全長        | [mm] 1000             |
| 最小曲げ半径    | [mm] 20               |
| ファイバ材質    | ガラス                   |
| ファイバヘッド材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303) |
| 被覆材質      | 金属シリコン                |

# E20539



透過型ファイバセンサ

FE-00-M-V-E1/1m

| 備考  |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |