


E20573



拡散反射型ファイバセンサ
FT-30-A-A-M8/8m

廃止品 - 参考資料

代替品: E20152
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
監視範囲	
増幅器検出距離	OIF
OIF	
検出距離	[mm] 15
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40～290
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M8
全長	[mm] 8000
最小曲げ半径	[mm] 30
材質	アダプタ: PA
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム

E20573



拡散反射型ファイバセンサ

FT-30-A-A-M8/8m

被覆材質	アルミニウム
備考	
梱包数	1 個