




アプリケーション		
検出原理		透過型
アプリケーション		小さい曲げ半径
監視範囲		
増幅器検出距離		OB50, OBF, OCF, OO50
OB50		
検出距離	[mm]	60
OBF		
検出距離	[mm]	130
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	520
OO50		
検出距離	[mm]	160
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～70
機械的仕様		
重量	[g]	34
センサヘッド形状		ストレート
ヘッド接続		M3
全長	[mm]	2000

E20609



透過型ファイバセンサ

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

最小曲げ半径	[mm]	10
ファイバーレイアウト		●
ファイバー径	[mm]	0.5
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		ポリエチレン
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 4 x M3
		菊ワッシャー: 4
		アダプタ: OBF
		アダプタ: OOF
アクセサリ (別売り)		ファイバーカッター: E20600
備考		
梱包数		1 個