



アプリケーション

検出原理

透過型

アプリケーション

小さい曲げ半径

監視範囲

増幅器検出距離

OB50, OBF, OCF, OO50

OB50

検出距離

[mm]

60

OBF

検出距離

[mm]

130

OCF (High Power)

検出距離

[mm]

540

OO50

検出距離

[mm]

160

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-40~70

機械的仕様

重量

[g]

35

センサヘッド形状

ストレート

ヘッド接続

M4

検出ヘッド長さ

[mm]

15

E20612



透過型ファイバセンサ

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M

全長	[mm]	2000
最小曲げ半径	[mm]	10
ファイバーレイアウト		●
ファイバー径	[mm]	0.5
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		ポリエチレン
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 4 x M4
		菊ワッシャー: 4
		アダプタ: OBF
		アダプタ: OOF
アクセサリ (別売り)		ファイバーカッター: E20600
備考		
梱包数		1 個