


EVC07A



中間ケーブル

VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT



アプリケーション

特長	ハロゲンフリー, 金メッキ接点
耐塗装	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	2

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20~60
保護構造		IP 67, (防爆エリア外の使用時: IP 68 / IP 69K)

試験 / 認証

認定	BVS 08 ATEX E 109 U, IECEx BVS 08.0041 U
IECEx / ATEX指令防爆マーキング	II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

機械的仕様

重量	[g]	115.3
外形寸法	[mm]	31 x 15.5 x 36.5
材質		外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)

備考

梱包数	1 個
認証	日本での防爆認定は未取得です。

EVC07A



中間ケーブル

VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 1.2~1.5 Nm



電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 1.2~1.5 Nm

