


E20654



拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M



アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	産業用環境向け	
監視範囲		
増幅器検出距離	OB50, OBF, OCF, OO50	
OB50		
検出距離	[mm]	60
OBF		
検出距離	[mm]	90
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	570
OO50		
検出距離	[mm]	300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～70
機械的仕様		
重量	[g]	48.5
センサヘッド形状	ストレート	
ヘッド接続	M6	
検出ヘッド長さ	[mm]	35

E20654



拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

全長	[mm]	2000
最小曲げ半径	[mm]	30
ファイバーレイアウト		
ファイバー径	[mm]	1 x 1 + 16 x 0.25
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		ポリエチレン
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 2 x M6, ステンレス 菊ワッシャー: 2
アクセサリ (別売り)		ファイバーカッター: E20600
備考		
梱包数		1 個