




アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	小さい曲げ半径	
監視範囲		
増幅器検出距離	OB50, OBF, OCF, OO50	
OB50		
検出距離	[mm]	20
OBF		
検出距離	[mm]	25
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	170
OO50		
検出距離	[mm]	60
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～70
機械的仕様		
重量	[g]	39.5
センサヘッド形状	ストレート	
センサヘッド径	[mm]	3
全長	[mm]	2000

E20711



拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

最小曲げ半径	[mm]	10
ファイバーレイアウト		
ファイバー径	[mm]	2 x 0.5
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質		ポリエチレン
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)		ファイバーカッター; E20600
備考		
梱包数		1 個