


E20750



透過型ファイバセンサ

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 曲げ可能

アプリケーション

検出原理	透過型
アプリケーション	産業用環境向け

監視範囲

増幅器検出距離	OB50, OBF, OCF, OO50
---------	----------------------

OB50

検出距離	[mm]	200
------	------	-----

OBF

検出距離	[mm]	450
------	------	-----

OCF (High Power)

検出距離	[mm]	2780
------	------	------

OO50

検出距離	[mm]	800
------	------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～70
--------	------	--------

機械的仕様

重量	[g]	49.5
センサヘッド形状		曲げ可能
全長	[mm]	2000
最小曲げ半径	[mm]	15
ファイバーレイアウト		●
ファイバー径	[mm]	1
材質		ねじ切り外装: 真鍮 白銅コーティング
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
被覆材質		ポリエチレン

アクセサリ

付属品	六角ナット: 4 x M4 菊ワッシャー: 4
アクセサリ (別売り)	ファイバーカッター: E20600

E20750



透過型ファイバセンサ
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

備考	
梱包数	1 個