

E20766




拡散反射型ファイバセンサヘッド

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

廃止品 - 参考資料

代替品: E20765
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション

検出原理 拡散反射型光電センサ

監視範囲

増幅器検出距離 OB50, OBF, OO50

OB50

検出距離 [mm] 15

OBF

検出距離 [mm] 25

OO50

検出距離 [mm] 45

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -40～70

機械的仕様

重量 [g] 0.007

センサヘッド形状 ストレート

ヘッド接続 M5

E20766



拡散反射型ファイバセンサヘッド

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

全長	[mm]	フリーカット
ファイバーレイアウト		⦿
材質		外装: 真鍮 白銅コーティング
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		アルミニウム
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 2 x M5 菊ワッシャー: 2
備考		
梱包数		1 個