

EVC060



中間ケーブル

VDOAH050MSS00,3H05STGH050MSS

「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。



アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
合計定格電流 (UL)	[A]	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...75 °C
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-25~90
使用周囲温度について (可動部)		cULus: ...75 °C
保存温度	[°C]	-25~55
保存湿度	[%]	10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様		
重量	[g]	47.7
外装材質		TPU

EVC060



中間ケーブル

VDOAH050MSS00,3H05STGH050MSS


ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ	
シーリング材	FKM	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考

備考	「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。
梱包数	1 個

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.6 mm, 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



中間ケーブル

VDOAH050MSS00,3H05STGH050MSS

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM
 , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



特性図等



デレーティング $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X 使用周囲温度 [°C]

Y 電流 [A]