




アプリケーション		
検出原理		拡散反射型光電センサ
監視範囲		
増幅器検出距離		OBF, ODF, OMF
OBF		
検出距離	[mm]	150
ODF		
検出距離	[mm]	1
OMF		
検出距離	[mm]	175
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-58～315
機械的仕様		
重量	[g]	126.5
センサヘッド形状		ストレート
全長	[mm]	900
最小曲げ半径	[mm]	19
ファイバーレイアウト		①
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)

E20822



拡散反射型ファイバセンサ

FT-50-V-V-M5/16

被覆材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
アクセサリ	
付属品	六角ナット: 2
	止め輪: 2
	O-リング: 2
備考	
梱包数	1 個