


E20148



拡散反射型ファイバセンサ
FT-30-A-A-M8/2M

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: E20137
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
監視範囲	
増幅器検出距離	OIF
OIF	
検出距離 [mm]	56
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-40～290
機械的仕様	
重量 [g]	164
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M8
全長 [mm]	2000
最小曲げ半径 [mm]	30, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト	Ⓜ
材質	アダプタ: PA

E20148



拡散反射型ファイバセンサ

FT-30-A-A-M8/2M

ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	アルミニウム
アクセサリ	
付属品	六角ナット: 2 x M8, ステンレス
	菊ワッシャー: 2
	ナールナット: 1 x M30
備考	
梱包数	1 個