




アプリケーション

検出原理

拡散反射型光電センサ

アプリケーション

高温耐性, 厳しい産業環境で使える堅牢な設計

監視範囲

増幅器検出距離

OIF

OIF

検出距離

[mm]

70

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-40～290

機械的仕様

重量

[g]

94.5

センサヘッド形状

ストレート

ヘッド接続

M8

全長

[mm]

600

最小曲げ半径

[mm]

30, (固定取付けの場合)

ファイバーレイアウト



材質

アダプタ: PA

ファイバ材質

ガラス

ファイバヘッド材質

アルミニウム

被覆材質

アルミニウム

E20152



拡散反射型ファイバセンサ

FT-30-A-A-M8

アクセサリ	
付属品	六角ナット: 2 x M8, ステンレス
	菊ワッシャー: 2
	ナールナット: 1 x M30
備考	
梱包数	1 個