

E21101




透過型ファイバセンサ

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

廃止品 - 参考資料

代替品: E21103
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション		
検出原理		透過型
監視範囲		
増幅器検出距離		OB50, OBF, OO50
OB50		
検出距離	[mm]	250
OBF		
検出距離	[mm]	350
OO50		
検出距離	[mm]	750
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～60
機械的仕様		
重量	[g]	0.047
センサヘッド形状		ストレート
ヘッド接続		M3

E21101



透過型ファイバセンサ

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

検出ヘッド長さ	[mm]	20
全長	[mm]	2000
最小曲げ半径	[mm]	3
ファイバーレイアウト		●
ファイバー径	[mm]	1.2
ファイバ径	[mm]	613 x 0.06
外径	[mm]	2.2
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		ポリエチレン
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 4 x M3 菊ワッシャー: 4
アクセサリ (別売り)		ファイバーカッター: E20600
備考		
梱包数		1 個