




アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	高温耐性, 厳しい産業環境で使える堅牢な設計, 耐薬品タイプ	
監視範囲		
増幅器検出距離	OKF	
OKF		
検出距離	[mm]	30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～150
機械的仕様		
重量	[g]	85.5
センサヘッド形状	ストレート	
ヘッド接続	M6	
検出ヘッド長さ	[mm]	35
全長	[mm]	1200
最小曲げ半径	[mm]	45
ファイバーレイアウト	⊗	
ファイバー径	[mm]	1.6
ファイバ径	[mm]	0.05
外径	[mm]	5.4

E21152



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-M-W-M6/1,2M

ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
被覆材質	金属シリコン
備考	
梱包数	1 個