




アプリケーション

検出原理

拡散反射型光電センサ

アプリケーション

高温耐性, 厳しい産業環境で使用する堅牢な設計, 耐薬品タイプ

監視範囲

増幅器検出距離

OCF, OKF

OCF (High Power)

検出距離

[mm]

270

OKF

検出距離

[mm]

22

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-40~150

機械的仕様

重量

[g]

174.5

センサヘッド形状

ストレート

ヘッド接続

M6

検出ヘッド長さ

[mm]

35

全長

[mm]

3000

最小曲げ半径

[mm]

45

ファイバーレイアウト



ファイバー径

[mm]

1.6

E21154



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-M-W-M6/3M

ファイバ径	[mm]	0.05
外径	[mm]	5.4
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
被覆材質		金属シリコン
備考		
梱包数		1 個