




1 ガラスレンズ

アプリケーション		
検出原理	透過型	
アプリケーション	産業用環境向け	
監視範囲		
増幅器検出距離	OBF, OCF, OOF	
OBF		
検出距離	[mm]	950
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	4000
OOF		
検出距離	[mm]	3000
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～70
機械的仕様		
重量	[g]	78.5
センサヘッド形状	ストレート	
ヘッド接続	M6	
全長	[mm]	5000
最小曲げ半径	[mm]	30

E21164



透過型ファイバセンサ
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M

ファイバーレイアウト	●
ファイバー径 [mm]	1
ファイバ材質	PMMA
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	ポリエチレン
アクセサリ	
付属品	六角ナット: 4 x M6, ステンレス 菊ワッシャー: 4
アクセサリ (別売り)	ファイバーカッター: E20600
備考	
梱包数	1 個