


E21312



拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m



1 取付け穴

アプリケーション

検出原理	拡散反射型光電センサ
アプリケーション	産業用環境向け

監視範囲

増幅器検出距離	OBF, OO50, OCF
---------	----------------

OBF

検出距離	[mm]	70
------	------	----

OO50

検出距離	[mm]	150
------	------	-----

OCF (High Power)

検出距離	[mm]	530
------	------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～70
--------	------	--------

機械的仕様

重量	[g]	45.2
センサヘッド形状		L型

E21312



拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

センサヘッド幅高さ	[mm]	3
センサヘッド幅	[mm]	11
検出ヘッド長さ	[mm]	15
プローブ長	[mm]	3 x 11 x 15
全長	[mm]	2000
最小曲げ半径	[mm]	2
ファイバーレイアウト		⊙
ファイバー径	[mm]	1
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質		ポリエチレン
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 2 x M2, ステンレス
アクセサリ (別売り)		ファイバーカッター; E20600
備考		
梱包数		1 個