


E21316



拡散反射型ファイバセンサ
FT-11-EPV-O6/FHx1/2m



- 1 六角ソケット 3 mm
2 ツール取付穴

アプリケーション

検出原理	拡散反射型光電センサ
アプリケーション	産業用環境向け

監視範囲

増幅器検出距離	OBF, OO50, OCF
---------	----------------

OBF

検出距離	[mm]	70
------	------	----

OO50

検出距離	[mm]	150
------	------	-----

E21316



拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	490
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～70
機械的仕様		
重量	[g]	50
センサヘッド形状		L型
ヘッド接続		M6
全長	[mm]	2000
最小曲げ半径	[mm]	2
ファイバーレイアウト		⊙
ファイバー径	[mm]	1
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質		ポリエチレン
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 2 x M6
		菊ワッシャー: 2
アクセサリ (別売り)		ファイバーカッター: E20600
備考		
梱包数		1 個