


E30013



プロセスセンサ用溶接アダプタ

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 密封面
- 2 G1 めすねじ
- 3 シール先端部

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

アプリケーション	
最大許容圧力 [MPa]	15
最大許容圧力についての注意	センサとアダプタの接続用
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar]	150
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	300
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L) ; 表面粗さ : Ra<0,4 / Rz 4
センサ接続	G 1 テーパー形シーリングエッジ
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 50 mm
備考	
梱包数	1 個