


E30111



ガスケット

U-SEAL 50 ST



アプリケーション		
媒体温度	[°C]	-30~100
最大許容圧力	[MPa]	40
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-30~100
機械的仕様		
重量	[g]	96.5
内径	[mm]	12
外径	[mm]	21
材質		NBR , 鋼鉄
備考		
梱包数		50 個