


# E30144



## クランプフィッティング

G 1/2" COMPRESSION FITTING



- 1 クランプねじ
- 2 ラバーリング
- 3 アダプタ

EC 1935/2004 EHEDG Tested

### アプリケーション

アプリケーション	ハイジエニックシステム
取付	クランプフィッティング
推奨媒体	ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体
最大許容圧力 [MPa]	1
フラッシュマウントタイプ	有

### 使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-10~150
-------------	---------

### 試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

### 機械的仕様

重量 [g]	102.8
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), ラバーリング: PEEK
締付トルク [Nm]	< 10
センサ接続	Ø 6 mm
プロセス接続	接圧部 G 1/2 テーパー形シーリングエッジ

# E30144



## クランプフィッティング

G 1/2" COMPRESSION FITTING

媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz

Ra: < 0.8

備考

梱包数

1 個