


E30391



IO-Link ディスプレイ

IO-Link DISPLAY 1,44"



アプリケーション

特長	金メッキ接点
アプリケーション	display for freely definable process values, texts and messages assigned from the controller

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~30
消費電流	[mA]	< 47
絶縁抵抗	[MΩ]	100, (DC 500 V)
保護クラス		III
逆接続保護		有

ソフトウェア / プログラミング

メニュー設定	表示・状態 (数値・テキスト・QRコード)
--------	-----------------------

インターフェース

通信インターフェース	IO-Link	
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1	
SDCI適合規格	IEC 61131-9	
プロファイル	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIOモード	－	
必要とするマスタポートのタイプ	A	
プロセスデータ: バイナリー	6	
最小プロセスサイクル時間	8.4	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	681

E30391



IO-Link ディスプレイ

IO-Link DISPLAY 1,44"

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～60
保存温度	[°C]	-20～80
保護構造		IP 65, IP 67
試験 / 認証		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	20 (x 9.81 m/s ²) (11 ms)
振動耐性	DIN EN 60068-2-6	20 (x 9.81 m/s ²) (10～50 Hz)
MTTF	[年]	5.63
機械的仕様		
重量	[g]	174
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT-GF30, PPS, FKM , PA 6.6-GF30
ディスプレイ / パーツ		
表示		カラーディスプレイ 1,44", 128 x 128 ピクセル
		2 x LED, 黄色
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
コネクタ式: 1 x M12, コンタクト: 金メッキ		