


# EVC11A



## 中間ケーブル

VDOAH040VAT0001H04STAH040VAT



| アプリケーション              |      |                                                                                                                                       |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特長                    |      | ハロゲンフリー, 金メッキ接点                                                                                                                       |
| 耐塗装                   |      | 有                                                                                                                                     |
| 電氣的仕様                 |      |                                                                                                                                       |
| 使用電源電圧範囲              | [V]  | AC/DC < 60                                                                                                                            |
| 保護クラス                 |      | II                                                                                                                                    |
| 最大負荷電流 (合計)           | [A]  | 2                                                                                                                                     |
| 使用環境条件                |      |                                                                                                                                       |
| 使用周囲温度                | [°C] | -20~60                                                                                                                                |
| 保護構造                  |      | IP 67, (防爆エリア外の使用時: IP 68 / IP 69K)                                                                                                   |
| 試験 / 認証               |      |                                                                                                                                       |
| 認定                    |      | BVS 08 ATEX E 109 U, IECEx BVS 08.0041 U                                                                                              |
| IECEx / ATEX指令防爆マーキング |      |  II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
| 機械的仕様                 |      |                                                                                                                                       |
| 重量                    | [g]  | 84.1                                                                                                                                  |
| 外形寸法                  | [mm] | 31 x 15.5 x 36.5                                                                                                                      |
| 材質                    |      | 外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM                                                                                                       |
| ロックリング材質              |      | ステンレス 1.4404 (SUS316L)                                                                                                                |
| 備考                    |      |                                                                                                                                       |
| 梱包数                   |      | 1 個                                                                                                                                   |
| 認証                    |      | 日本での防爆認定は未取得です。                                                                                                                       |

# EVC11A



## 中間ケーブル

VDOAH040VAT0001H04STAH040VAT

### 電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 1.2~1.5 Nm



### 電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm)

### 接続



### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 1.2~1.5 Nm

