




レベルセンサ用二重配管
LR COAX TUBE G3/4 L1200



1 固定用金具 センタリング部

CRN

アプリケーション

仕様	レベルセンサ用 LR
媒体温度 [°C]	-40～200
最大許容圧力 [MPa]	1.6
真空耐性 [MPa]	-0.1
MAWP(CRN認証アプリケーション)	16

機械的仕様

重量 [g]	690
材質	二重配管: ステンレス 1.4301 (SUS304), シーリング(パッキン): NBR 繊維強化, センタリングパーツ: PPS 繊維強化, 固定用金具: ステンレス 1.4310 (SUS301)
センサ接続	接圧部 G 3/4 めすねじ
プロセス接続	接圧部 G 3/4 おすねじ
長さ L [mm]	1200

アクセサリ

付属品	シーリング(パッキン): 1
-----	----------------

備考

梱包数	1 個
-----	-----