


E43315



プロセスセンサ用溶接アダプタ

ADAPT G1/2-WELD SHOULDER 3A



- 1 リーク孔
2 シール先端部



アプリケーション

仕様	リーク孔付
最大許容圧力 [MPa]	5
最大許容圧力についての注意	センサとアダプタの接続用
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar]	50

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量 [g]	215
材質	ステンレス1.4435 (SUS316L)
センサ接続	G 1/2 テーパー形シーリングエッジ
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 45 mm
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.4 / 4

備考

梱包数	1 個
-----	-----