


E60112



測定ホイール

MEASURING WHEEL U:200 N:10



アプリケーション

仕様

樹脂: 平タイプ

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-30~80

機械的仕様

重量

[g]

61.5

内径

[mm]

10

外径

[mm]

63.66

材質

ホイール: アルミニウム, 表面粗さ: PU

締付トルク

[Nm]

1.5, (取付けねじ)

表面硬度

硬度 ショアA90

外装材質

[mm]

200

備考

梱包数

1 個