


E61438



エンコーダスプリングアーム

ENCODER SPRING ARM



1 動作範囲

アプリケーション

仕様 クランプ式エンコーダフランジ用

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -30~60

機械的仕様

重量 [g]	527.1
取付け	両サイドから取付け可能
外形寸法 [mm]	180 x 65.9 x 75
外径 [mm]	300
材質	アルミニウム (アルマイト処理), バネ: ステンレス 1.4310 (SUS301)
締付トルク [Nm]	4.3

E61438



エンコーダスプリングアーム

ENCODER SPRING ARM

最大角度誤差	[°]	45
作動力	[N]	10～30

備考

備考	ダイヤル設定、単位目盛付き
梱包数	1 個

特性図等

