


E61443



ドロワイヤエンコーダ

DRAW WIRE 10000



1 小穴 20.2 mm Ø

製品特性	
シャフト	ソリッドシャフト
シャフト径 [mm]	6
アプリケーション	
仕様	シンクロフランジ58mmおよびソリッドシャフト6mm用
精度 / 誤差	
精度	± 0.01 % FSO
繰返し精度	± 0.001 % FSO
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20~80
保存温度 [°C]	-40~80

E61443



ドローワイヤエンコーダ

DRAW WIRE 10000

保存湿度 [%] 5~95, (結露なきこと)

試験 / 認証

衝撃耐性	IEC628-2-27	50 (x 9.81 m/s ²) / 20 ms
振動耐性	IEC68-2-6	20 (x 9.81 m/s ²) / 20..200 Hz

機械的仕様

重量 [g]	3510.8		
外形寸法 [mm]	115 x 168.7 x 115		
上部フランジ径 [mm]	58		
材質	外装: アルミニウム (アルマイト処理), ワイヤ: ステンレス ポリアミドコーティング		
シャフト	ソリッドシャフト		
シャフト径 [mm]	6		
最大測定長 [mm]	10000		
ワイヤドラム外周 [mm]	315		
ワイヤ径 [mm]	1		
ワイヤ接続	20.2, (小穴)		
ワイヤ特性	ワイヤ変位の最大速度 [m /s]		2
	最大ワイヤ加速 [g]		6
	最大伸展力 [N]		21
	最小巻上力 [N]		8
フランジ形状	シンクロフランジ		


アクセサリ

付属品	取付けねじ: 3 x M4
	シリンダーネジ: 4 x M4
	ワッシャー
	シンクロフランジ
	カップリング

備考

梱包数	1 個
-----	-----

特性図等



取付け