

E70185




中間ケーブル

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

廃止品 - 参考資料

代替品: EVT044
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション	
特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 250 / DC < 300
最大負荷電流 (合計)	[A] 4
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~70
保護構造	IP 67
機械的仕様	
材質	塩化ビニール (PVC)
外装材質	塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考	
梱包数	1 個

E70185



中間ケーブル

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ



電気接続

ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ

