


# E70190



## 組付け用プラグ

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)



1 O-リング



### 電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 125

### 使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20~85

保護構造 IP 68

### 機械的仕様

重量 [g] 19.9

外形寸法 [mm] 18 x 18 x 20

コネクタ、コネクタ径、ねじ径、  
取付ねじ PG 9

材質 亜鉛ダイキャスト

外装材質 亜鉛ダイキャスト

### 備考

梱包数 1 個

# E70190



## 組付け用プラグ


ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

### 電気接続

ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> + 1 x 0.5 mm<sup>2</sup>

### 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 亜鉛ダイキャスト



### 接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN/YE =	緑 / 黄
WH =	白