

E70204




中間ケーブル

VDOGH040VAS0001E04STGH040VAS

廃止品 - 参考資料

代替品: EVT042
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション	
特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 250 / DC < 300
最大負荷電流 (合計)	[A] 4
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~100
保護構造	IP 68, IP 69K
機械的仕様	
材質	塩化ビニール (PVC)
外装材質	塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考	
梱包数	1 個

E70204



中間ケーブル

VDOGH040VAS0001E04STGH040VAS

電気接続

ケーブル: 1 m, 塩化ビニール (PVC), Ø 5.3 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



電気接続

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

