


E80343



ICタグ

ID-TAG/90X34x7/06



アプリケーション

使用周囲温度(アクティブ)	[°C]	-25~85
ピーク時の温度 (パッシブ)	[°C]	85

電氣的仕様

動作周波数	[MHz]	13.56
メモリ容量	[bit]	896
メモリータイプ		EEPROM
チップタイプ		ICODE SLIX
ブロック数		28
ブロックサイズ	[Byte]	4
個体識別番号 (UID)	[Byte]	8
RFID規格		ISO 15693
読取サイクル		無制限
書込サイクル		100000

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~85
保存温度	[°C]	-40~85
保護構造		IP 68

試験 / 認証

衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	40 (x 9.81 m/s ²) 18 ms
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	10 (x 9.81 m/s ²) 10~2000 Hz
無線および電気通信認証		ISO 15693

機械的仕様

重量	[g]	117
取り付け方法		金属・非金属対応タグ、金属・非金属取付、(ねじ止め；平面に貼付け；金属取付は平面側で行うこと。)
外形寸法	[mm]	90 x 34 x 7
材質		ABS



ICタグ

ID-TAG/90X34x7/06

備考

梱包数

5 個

その他のデータ

非金属取付時の読取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	25
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	20
ANT600 / DTI600	95

金属取付時の読取距離

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	55
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	80