



1 タグ中央部



アプリケーション

アプリケーション		搬送システムのワーク台車のコード化
使用周囲温度(アクティブ)	[°C]	-25～85
ピーク時の温度 (パッシブ)	[°C]	120, (試験時間: 1 x 100 h)

電氣的仕様

動作周波数	[MHz]	0.125
メモリ容量	[bit]	2048
読取サイクル		無制限
書込サイクル		100000

使用環境条件

使用周囲温度	[-°C]	-25~85
保存温度	[-°C]	-40~90
保護構造		IP 67

試験 / 認証

衝撃耐性	DIN IEC 68-2-29	30 (x 9.81 m/s ²) 18 ms
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	6 (x 9.81 m/s ²) 14~200 Hz

機械的仕様

重量	[g]	4.5
外装		ねじ切り形
取り付け方法		ねじ切り式取付け
外形寸法	[mm]	M5 x 0.8 / L = 16.5
ねじ規格		M5 x 0.8
材質		PA 黒

備考

備考	ピーク時の温度 1 x 100 h
	保存温度 1 x 1000 h
	衝撃、衝突 3 Achsen je 1084 Schocks
	振動 3 Achsen je 8 h
梱包数	10 個