
E80381

ICタグ

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit



取付け穴 Ø 4.0 x 3.7 mm

アプリケーション		
取付		金属・非金属対応タグ、金属・非金属取付
使用周囲温度(アクティブ)	[°C]	-40～85
ピーク時の温度 (パッシブ)	[°C]	125
電気的仕様		
動作周波数	[MHz]	13.56
メモリ容量	[bit]	896
メモリータイプ		EEPROM
チップタイプ		ICODE SLIX
ブロック数		28
ブロックサイズ	[Byte]	4
個体識別番号 (UID)	[Byte]	8
RFID規格		ISO 15693
読取サイクル		無制限
書込サイクル		100000
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保存温度	[°C]	-40～125
保護構造		IP 68
試験 / 認証		
無線および電気通信認証		ISO 15693
機械的仕様		
重量	[g]	1.6
取り付け方法		金属・非金属対応タグ、金属・非金属取付
外形寸法	[mm]	Ø 4.35 / L = 3.6
材質		ポリフタルアミド(PPA GF30), エポキシ樹脂 充填済み
備考		
梱包数		10 個

E80381

ICタグ

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

その他のデータ

非金属取付時の読取距離 **(mm)**

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	10
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-