




ICタグ

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit



アプリケーション

使用周囲温度(アクティブ)	[°C]	-40～85
ピーク時の温度 (パッシブ)	[°C]	50

電氣的仕様

動作周波数	[MHz]	13.56
メモリ容量	[bit]	896
メモリータイプ		EEPROM
チップタイプ		ICODE SLIX
ブロック数		28
ブロックサイズ	[Byte]	4
個体識別番号 (UID)	[Byte]	8
RFID規格		ISO 15693
読取サイクル		無制限
書込サイクル		100000

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～85
保存温度	[°C]	-20～50

試験 / 認証

無線および電気通信認証		ISO 15693
-------------	--	-----------

機械的仕様

重量	[g]	514
取り付け方法		金属以外の材質に取付け、(自己接着式)
外形寸法	[mm]	30 x 65 x 0.1
材質		PP (ポリプロピレン), 接着剤: HL2

備考

梱包数		500 個
-----	--	-------



ICタグ

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

その他のデータ

非金属取付時の読取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	24
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	50
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	35
ANT600 / DTI600	130