




アプリケーション

特長	金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
----	----------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス		III
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	2
最大負荷電流 (合計)	[A]	6

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5~60
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68

機械的仕様

重量	[g]	840
外形寸法	[mm]	20 x 30 x 85.5
材質		PBT GF20, 真鍮 ニッケルメッキ

EBC052



スプリッタボックス
ZDO4F049MSS0010H10

外装材質	PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ	
スプリッタボックスポート点数	4	
接続	M8	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	8 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

アクセサリ

アクセサリ (別売り)	DINレール取付アダプタ, E73006
	カバーキャップ: M8, E73005

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, 黒, Ø 7.4 mm, 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm)


電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ





接続



	芯線色：
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
WH =	白
YE =	黄色