


EBC060



スプリッタボックス

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ



アプリケーション

特長	金メッキ接点
----	--------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス		III
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	2
最大負荷電流 (合計)	[A]	2

出力

電気仕様	NPN
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5~60
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, (水深1mで7日間の水没耐性)

機械的仕様

重量	[g]	88
外形寸法	[mm]	23.7 x 30 x 85.4
材質		PBT GF20, 真鍮, ニッケルメッキ
外装材質		PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ
スプリッタボックスポート点数		4




スプリッタボックス

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

接続		M8	
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態	4 x LED, 黄色	
	動作	1 x LED, 緑	
アクセサリ			
アクセサリ (別売り)	DINレール取付アダプタ, E73006		
	カバーキャップ: M8, E73005		
備考			
梱包数	1 個		

電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



電気接続 - 接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ





接続

