


EBC070

スプリッタボックス

ZDO8F039MSS0002H10



アプリケーション

特長

ハロゲンフリー、金メッキ接点、耐摺動屈曲性

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス		III
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	2
最大負荷電流 (合計)	[A]	6

出力

電氣仕様

PNP

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～80
--------	------	--------




スプリッタボックス

ZDO8F039MSS0002H10

使用周囲温度（可動部）	[°C]		-5～60
保護構造	IP 65, IP 67, IP 68		
機械的仕様			
重量	[g]	282.7	
材質	PBT GF20, 真鍮 ニッケルメッキ		
外装材質	PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ		
スプリッタボックスポート点数	8		
接続	M8		
耐摺動屈曲性	有		
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径	
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²	
	曲げサイクル	> 5 Mio.	
	耐捻回性	± 180 °/m	
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態	8 x LED, 黄色	
	動作	1 x LED, 緑	
アクセサリ			
アクセサリ（別売り）	DINレール取付アダプタ: E73007		
	カバーキャップ: M8, E73005		
備考			
梱包数	1 個		
電気接続			
ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 7.4 mm, 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm)			
電気接続 - スロット			
コネクタ式: 8 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ			
			



接続



BK =	芯線色：
BN =	黒
BU =	茶
GN =	青
GY =	緑
PK =	灰
RD =	桃
VT =	赤
WH =	紫
YE =	白
	黄色