




アプリケーション

特長

ハロゲンフリー、金メッキ接点、耐摺動屈曲性

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 10～30

保護クラス

III

最大開閉電流容量 (各ポート毎)

[A]

2

最大負荷電流 (合計)

[A]

6

出力

電氣仕様

PNP




スプリッタボックス

ZDOAF03BMSS0005H12

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5～60
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	565.7
材質		PBT GF20, 真鍮, ニッケルメッキ
外装材質		PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ
スプリッタボックスポート点数		10
接続		M8
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	10 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)	カバーキャップ: 2 x M8, E73005	
	ラベル: 11	
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 7.6 mm, 10 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm ² (21 x Ø 0.2 mm)		
電気接続 - ソケット		
コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ		



接続



	芯線色：
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
VT =	紫
WH =	白
YE =	黄色