




傾斜センサ

R360/INCLINOMETER/4-20mA/II



製品特性		
測定軸の数		1
傾き角度範囲	[°]	± 90
アプリケーション		
検出原理		スタティック
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 20~30
消費電流	[mA]	< 35
保護クラス		III
逆接続保護		有
逆接続保護		有
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		アナログ出力: 1
出力		
出力信号		アナログ信号
アナログ出力		1
電流出力	[mA]	4~20
最大負荷	[Ω]	400
過負荷保護回路		有
測定範囲 / 設定範囲		
測定軸の数		1
傾き角度範囲	[°]	± 90
精度 / 誤差		
精度	[°]	<±7, (ゼロ点調整 ± 4°)




傾斜センサ

R360/INCLINOMETER/4-20mA/II

繰返し精度	[°]	0.1
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-30～85
保存温度	[°C]	-30～85
保存湿度	[%]	90, (結露なきこと)
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
MTTF	[年]	991
機械的仕様		
重量	[g]	191.8
外形寸法	[mm]	40.5 x 40.5 x 52.2
材質		外装: PPO
締付トルク	[Nm]	1.8
取付方向		垂直
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 0.2 m		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A		
1	L+	
2	未使用	
3	L-	
4	アナログ出力	

特性図等

測定・取付方向



垂直取付位置 / Z軸の回転方向