


EVC409



中間ケーブル

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS



アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-25~90
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様		
重量	[g]	135.6
外形寸法	[mm]	30.5 x 15.5 x 36.5
材質	外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM	
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
備考		
梱包数	1 個	



中間ケーブル

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



電気接続

ケーブル: 3.5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

