


EVC351



中間ケーブル

VDOGH050MSS0010H05STAH050MSS

「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。



アプリケーション

特長

シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性

シリコンフリー

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]

AC/DC < 60

保護クラス

II

最大負荷電流 (合計) [A]

4

合計定格電流 (UL) [A]

3

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]

-25~90

使用周囲温度に関する注意

cULus: ...75

使用周囲温度 (可動部) [°C]

-25~90

使用周囲温度について (可動部)

cULus: ...75

保存温度 [°C]

-25~55

保存湿度 [%]

10~100

製品保管条件に関する気象条件クラス

1K22/ DIN 60721-3-1

保護構造

IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

機械的仕様

重量 [g]

349.5

外形寸法 [mm]

30.5 x 15.5 x 36.5

EVC351



中間ケーブル

VDOGH050MSS0010H05STAH050MSS


材質	外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM	
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考

備考	「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。
梱包数	1 個

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



電気接続


ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.6 mm, 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続




電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm





特性図等



ディレーティング $I_{max} \cdot 0.8$ DIN EN 60512-5-2

- X 使用周囲温度 [°C]
- Y 電流 [A]