

EVCA38



中間ケーブル

VDOAE050MSS0020H05STGE050MSS



アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
仕様	電源ケーブル, Lコード
アプリケーション	産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 63
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	16

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...80 °C
保存温度	[°C]	-25~55
保存湿度	[%]	10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67, IP 69K

機械的仕様

重量	[g]	4053.3
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
シーリング材		FKM
耐摺動屈曲性		有

EVCA38



中間ケーブル

VDOAE050MSS0020H05STGE050MSS

耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考

梱包数

1 個

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: L, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm



電気接続 - 接続

ケーブル: 20 m, PUR, ハロゲンフリー, 灰, Ø 10.1 mm, 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0.15 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: L, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm

