


# EVC474



中間ケーブル

VDOAF030MSS01,5H03STGF030MSS



## アプリケーション

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 特長      | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
| シリコンフリー | 有                                |

## 電氣的仕様

|             |     |                   |
|-------------|-----|-------------------|
| 使用電源電圧範囲    | [V] | AC < 50 / DC < 60 |
| 保護クラス       |     | III               |
| 最大負荷電流 (合計) | [A] | 3                 |

## 使用環境条件

|                  |      |                             |
|------------------|------|-----------------------------|
| 使用周囲温度           | [°C] | -25~90                      |
| 使用周囲温度に関する注意     |      | cULus: ...80                |
| 使用周囲温度 (可動部)     | [°C] | -25~90                      |
| 使用周囲温度について (可動部) |      | cULus: ...80                |
| 保護構造             |      | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |

## 機械的仕様

|          |      |                                 |
|----------|------|---------------------------------|
| 重量       | [g]  | 49.2                            |
| 外形寸法     | [mm] | 10 x 10 x 36                    |
| 材質       |      | 外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM |
| ロックリング材質 |      | 真鍮, ニッケルメッキ                     |
| 耐摺動屈曲性   |      | 有                               |



## 中間ケーブル

VDOAF030MSS01,5H03STGF030MSS

|        |        |                                                 |
|--------|--------|-------------------------------------------------|
| 耐摺動屈曲性 | 曲げ半径   | 最小 10 x ケーブル直径                                  |
|        | 移動速度   | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 曲げサイクル | > 5 Mio.                                        |
|        | 耐捻回性   | ± 180 °/m                                       |

## 備考

梱包数

1 個

## 電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm



## 電気接続

ケーブル: 1.5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 3.7 mm, 3 x 0.25 mm<sup>2</sup>

## 接続



## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm

